



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 25



Données de commande

N° commande	232272 25
GTIN	4062406105891
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 25 - 35 mm

Long. utile L₁: 85,7 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX15

Description technique

Vis de serrage	232990 TX15
Long. utile L ₁	85,7 mm
Taille cône morse CM	4
Plage Ø D _c	25 - 35 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes