

**Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12xD, Type: 36****Données de commande**

N° commande	232275 36
GTIN	4062406106089
Classe d'article	22G

**Description****Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne. **Goujures droites.**

**Remarque(s):**

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 10% et les valeurs  $v_c$  de 30%.

**Description technique**

Long. utile $L_1$	432 mm
Plage $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Taille cône morse CM	4
Vis de serrage	232990 TX20
Nombre de dents $Z$	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes