

Garant**Poste de travail d'angle pour Workstation eLevel, avec 2 colonnes de levage, avec plan de travail Eluplan gris foncé****Données de commande**

N° commande	920085
GTIN	4045197719744
Classe d'article	91P

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Poste de travail d'angle avec plan de travail de 40 mm d'épaisseur et 2 colonnes de levage. Réglage en hauteur électrique progressif. Uniquement en combinaison avec 1 Workstations eLevel. La commande est programmée sur 4 unités de levage.

Coloris:

Piètement gris souris RAL 7005, non configurable. Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable. Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à: 700 - 1000 mm

Largeur: 1100 mm

Longueur plan de travail: 1000 mm

Profondeur plan de travail: 1000 mm

Épaisseur plan de travail: 40 mm

Poids: 77 kg

Description technique

Surface plan de travail

Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière

Longueur plan de travail	1000 mm
Profondeur plan de travail	1000 mm
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Poids	77 kg
Épaisseur plan de travail	40 mm
Largeur	1100 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	700 - 1000 mm
Revêtement plan de travail	Eluplan (plastique), (linoléum)
Couleur surface du plan de travail	gris foncé
Série	Workstation
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	150 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Épaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle