

**Ecrou en T traité, Largeur rainure S: 14mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 313805 14     |
| GTIN             | 2050001929877 |
| Classe d'article | 33T           |

**Description****Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

**Adapté(s) pour:**

Marque Röhmm KFD-HE.

**Livraison:**

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

**Remarque(s):**

Autres écrous en T livrables usine.

**Description technique**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Couple de serrage maximal   | 70 Nm   |
| Hauteur H                   | 20,5 mm |
| Pour la marque Röhmm KFD-HE | 210     |
| Entraxe b                   | 25 mm   |
| Filetage G                  | M12     |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Hauteur d'étage h | 8,5 mm        |
| Largeur rainure S | 14 mm         |
| Type de produit   | Tasseaux en T |