



### Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm



### Données de commande

N° commande	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets. Avec graduation de qualité.

Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**. Indication sans erreur des dixièmes de millimètres comme valeur chiffrée.

### Description technique

Ø broche	6,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø tambour micrométrique	19,7 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B1
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

**#Produits adaptés**

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/420560-0-25>

---