



Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm



Données de commande

N° commande	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

Micromètre sans étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	18,5 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	2 µm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

ServicesÉtalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022010 100

ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022000 100

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 25 mm

421100 25