



## Micromètre, Plage de mesure: 125-150 mm



### Données de commande

N° commande	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Norme: DIN 863

Graduation tambour micrométrique: 1/50 mm

Etalonnage: B1

Etalonnage: B2

Lecture: 0,01 mm

Ø broche: 8 mm

Ø tambour micrométrique: 18,5 mm

### Description technique

Ø broche	8 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	18,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	125 - 150 mm
Etalonnage	B1
Etalonnage	B2

Norme	DIN 863
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Etalons pour micromètres Dimension nominale max. 300 mm	012110 300
Etalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 200 mm	012050 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 200 mm	022000 200
Etalonnage Etalons pour micromètres Dimension nominale max. 300 mm	022080 300
900	022090 900