



Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm



Données de commande

N° commande	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

Micromètre sans étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	18,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	3 µm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

ServicesÉtalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022010 100

ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022000 100

Accessoires

Étalon de réglage Longueur totale 75 mm

421100 75