

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: G2440****Données de commande**

N° commande	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Exécution puissante à faible vitesse avec poignée. Vitesse de rotation maximale **4300 tr/min.**

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:**Sélection de kits d'entretien:**

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Quantité maximale d'air absorbé	342 l/min
Niveau sonore	80 dB(A)
Référence fabricant	G2440
Poids	0,9 kg
Vitesse de rotation max.	4300 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Puissance de décharge	550 W

Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites