



Jeu de 3 mors à griffes pour mandrins, Ø 315 mm, Type: 3



Données de commande

N° commande	313233 3
GTIN	2050001929341
Classe d'article	33T

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels. Pour serrage extérieur, idéal pour le serrage de pièces brutes.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5, trempé.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

Plage de serrage à titre d'exemple pour 313115 – 313137. Profondeur du niveau de serrage 25 mm.

Description technique

Plage de serrage	119 - 320 mm
Pour Ø type de mandrin	315 mm
Attribut des noms de produit	Ø 315 mm
Largeur de rainure D	12 mm

Entraxe b	54 mm
Longueur âme A	26 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhms
Type de produit	Mors pour mandrins à crémaillère