



## Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 83-05



### Données de commande

N° commande	083314 83-05
GTIN	8029822148082
Classe d'article	08G

### Description

#### Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

#### Utilisation:

**Serrage faible** – Desserrage possible avec un outil normal.

**Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal.

**Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Haute résistance, pour matériaux passifs, tels que les aciers CrNi hautement alliés, également utilisable comme produit d'étanchéité pour filets et produit de fixation.

#### Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

### Description technique

Couple initial de décollement min.	25 - 35 Nm
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M25

Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	83-05
Couleur	Vert
Propriété	étanche
Propriété	thixotrope
Propriété	empêche le grippage
Propriété	résistant aux vibrations
Contenance	250 ml
Base chimique	Diméthacrylates
Point d'éclair	100 °C
Plage de températures	-55 - 200 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage
pour applications	Freins-filets
Température de stockage	20 °C
Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
pour matériau	Métal
Ecart maximal	0,2 mm
Forme	liquide
Utilisable après	2 - 3 h
Maniabilité après	2 - 5 min
Viscosité dynamique	500 - 1000 mPas
Démontage	lourde
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	250 ml
Type de produit	Freins-filets

---

## Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage Pour taille de récipient 50 ml	083344 50
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063