

# mato

## Pompe de graissage à levier profess., 400 g



### Données de commande

N° commande	083582
GTIN	4016553041311
Classe d'article	08H

### Description

**Exécution:**

**Modèle de haute qualité pour l'industrie** avec fixation progressive de la tige du piston. Graisse en vrac (500 cm<sup>3</sup>) ou cartouche (400 g).

Pompe de graissage à levier professionnelle avec système de course court, **soupape de remplissage / mise à l'air.**

**Norme:**

**DIN 1283**

**Livraison:**

Avec **tuyau en caoutchouc** de sécurité Ø 13 mm, agrafe hydraulique à 4 mâchoires.

Pression de service: 400 bar

Pression d'essai: 800 bar

Raccord fileté du flexible: R1/8 pouce

### Description technique

Raccord fileté du flexible	R1/8 pouce
Pression d'essai	800 bar
Pression de service	400 bar
Contenu	400 g
Attribut des noms de produit	400 g
Type de produit	Pompes de graissage

---

## Accessoires

Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type UNI

083590 UNI

Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type PLUS

083590 PLUS