



Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 10-19



Données de commande

N° commande	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture de clé 4	19 mm
Ø bague maximal D2	35 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Ø bague maximal D1	26 mm
Longueur totale L	210 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ouverture de clé 3	17 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	20 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	15 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Fiche technique

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés