

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec tiroirs, 12×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/6**Données de commande**

N° commande	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Poids	69 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur	650 mm

Largeur	400 mm
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile	350 mm
Hauteur utile	800 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur	900 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Nombre de portes	0
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927500 250
--	------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927500 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 900 mm	927412 900
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21