



## Manchon de polissage (CER) Grain 60 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 15X30mm



### Données de commande

N° commande	553795 15X30
GTIN	4027497554997
Classe d'article	53L

### Description

#### Exécution:

**Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée.** Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

#### Grain de céramique (CER).

#### Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

#### Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

### Description technique

Ø manchon	15 mm
-----------	-------

Grain	60
Largeur manchon	30 mm
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø  
tête x longueur de tête 15X30 mm

553600 15X30