

Garant GRIDLINE

Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/5**Données de commande**

N° commande	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 150, 200, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Largeur	600 mm
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Poids	74 kg
Nombre de tiroirs	5
Surface utile de tiroir en G	20×20

Largeur utile	550 mm
Hauteur	900 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de portes	0
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur utile	800 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	927800 300

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur 900 mm	927720 900
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10