

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 50, Ø serrage D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	302435 32
GTIN	4062406110574
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Description technique**

Ø ext. D	72 mm
Filetage M	M24
Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Longueur totale L	207 mm
Vis de serrage de rechange 309900	32
Support	SA 50
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec  $\varnothing$  serrage  
D1 32 mm

309900 32