

**Mandrins porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	302425 20
GTIN	4062406110093
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Description technique**

Longueur totale L	156 mm
Filetage M	M16
Longueur de col cote A	63 mm
Vis de serrage de rechange 309900	20
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Ø ext. D	52 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec  $\emptyset$  serrage  
D1 20 mm

309900 20