


**Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, Ø mandrin d1: 16mm**

**Données de commande**

N° commande	302515 16
GTIN	4062406111083
Classe d'article	32A

**Description**
**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

**Avec clavette** – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

**Livraison:**

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840.

**Description technique**

Clé spéciale adaptée 309840	16
Longueur totale L	199 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	27 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>3</sub> avec bague d'entraînement	17 mm
Filetage M	M24
Bague d'entraînement de rechange 309870	16
Longueur de col cote A	55 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Support	SA 50 A = 55
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise