

**Garant****Bloc porte-lames avec corps amovible, Hauteur de queue h: 20mm****Données de commande**

N° commande	273988 20
GTIN	4062406112882
Classe d'article	21W

**Description****Utilisation:**

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.  
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

**Description technique**

Longueur d'épaulement b	20 mm
$h_4$	20 mm
$h_3$	49 mm
$h_2$	11 mm
Largeur de queue $b_3$	43 mm
Longueur totale $L_{tot}$	90 mm
Pour hauteur de lame $h_5$	26 mm
Bride de serrage	279840 2
Vis de blocage	279815 14
Type de produit	Blocs porte-lames

