



Boulonneuse pneumatique ATEX, Type: 6748EX



Données de commande

N° commande	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Boulonneuses puissantes et très robustes avec **mécanisme de percussion à double marteau durable, lubrifié par bain d'huile**. Commande aisée à une main. Poignée équilibrée pour un maniement ergonomique avec anse de suspension. Avec **certification ATEX**.

Plage de couples: 180 - 760 Nm

Ø vissage maximal (8.8–12.9): M20

Vitesse de rotation max.: 8400 min⁻¹

Profil d'entraînement du porte-outils: Carré

Dimensions du porte-outils: 1/2 pouce

Quantité maximale d'air absorbé: 852 l/min

Description technique

Longueur	200 mm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Poids	2,4 kg

Référence fabricant	6748EX
Plage de couples	180 - 760 Nm
Niveau sonore	93 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	852 l/min
Vibrations maximales suivant EN	8,7 m/s ²
Vitesse de rotation max.	8400 min ⁻¹
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses