

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm****Données de commande**

N° commande	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

**Torsadée à gauche**, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	29 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	125 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Epaisseur des soies	0,5 mm

Nombre de torsades	20
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire