

Garant**Mandrin expansible hydraulique étroit, HSK-A 63, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 307531 20 |
| GTIN | 4062406114954 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- **Modèle très étroit (profil 3°).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Réglage axial de la longueur possible.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Possibilité d'utiliser des douilles de réduction.**

Avantage(s):

- **Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.**
- **Caractéristiques d'amortissement idéales.**
- **Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.**

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.

Applications nécessitant un encombrement réduit.

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302165.

Description technique

| | |
|------------------|----------|
| Ø D ₃ | 33,45 mm |
|------------------|----------|

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø serrage D ₁ | 20 mm |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø D ₂ | 28 mm |
| L ₂ | 52 mm |
| Support | HSK-A 63 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |