

Garant
Porte-outils 90°, cylindrique avec Al courte, Type: 29

Données de commande

N° commande	239740 29
GTIN	4062406115760
Classe d'article	23A

Description
Exécution:

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision** pour une précision et une sécurité de process optimales.

Remarque(s):

Tenir compte de la taille du porte-outils et des têtes d'alésage. Autres porte-outils 210550 – 210582 et 212000.

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Pour Ø trou débouchant: 32,21 - 50 mm

Pour Ø trou borgne: 40,21 - 50 mm

Longueur totale L: 146 mm

Long. utile L₁: 82,5 mm

Ø queue D_s h6: 32 mm

Couple de serrage recommandé: 35 Nm

Description technique

Pour Ø trou débouchant	32,21 - 50 mm
Pour Ø trou borgne	40,21 - 50 mm
Ø queue D _s h6	32 mm
Long. utile L ₁	82,5 mm
Couple de serrage recommandé	35 Nm
Longueur totale L	146 mm
Série	TopCut

Arrosage interne	oui
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée