

Garant**Console pour étaux autocentrants, Pour type: 120****Données de commande**

N° commande	360152 120
GTIN	4045197722836
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Avec alésages pour boulons 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour **système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp** (mesure étalon 200 mm).

Utilisation:

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou directement sur la table de la machine.**

Matière(s):

Acier.

Adapté(s) pour :

Etaux autocentrants 360130.

Longueur: 250 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur: 125 mm

Mesure étalon tirette: 200 mm

Nombre d'alésages pour boulons: 2

Description technique

Longueur	250 mm
Mesure étalon tirette	200 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	125 mm
Pour type	120
Nombre d'alésages pour boulons	2
Type de produit	Accessoires pour étaux