

Waldmann **Unité d'éclairage TAMETO, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928608 2000
GTIN	4013330060718
Classe d'article	93L

Description**Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l'interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu'une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.

Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Unité d'éclairage à LED avec boîtier en aluminium anodisé incolore et plastique noir. Diffuseur prismatique anti-éblouissement PMMA. L'unité d'éclairage dispose d'un variateur de lumière progressif et est protégée des salissures grâce à sa construction fermée. Raccordement via un système enfichable industriel pour un câblage en série aisé.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

Description technique

Longueur	1920 mm
Poids	6 kg
Antireflets et sans scintillement	oui
Technologie à LED	oui
Flux lumineux	3700 lm
Prof. luminaire	167 mm

Puissance absorbée	40 W
Longueur luminaire	1490 mm
Pour type	2000 mm
Profondeur	187 mm
Variateur de lumière progressif	oui
Température de couleur	4000 K
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Interrupteur marche/arrêt	oui
Indice de protection IP	IP 20
Epaisseur du matériau	1 mm
Type de produit	Plafonnier