

Garant**Unité d'éclairage pour Multifix, Longueur: 780mm****Données de commande**

N° commande	928630 780
GTIN	4062406117528
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l'interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu'une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.

Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Unité d'éclairage à LED pour fixation sur des rails Multifix. Montage à l'aide de cornières latérales avec logement à rainure en T. Boîtier en tôle d'acier de couleur argent. L'éclairage peut être réglé progressivement et enclenché individuellement grâce à l'interrupteur marche/arrêt intégré.

Adapté(s) pour:

Rails Multifix 928201 et 928206 à partir de la réf. 1000, 955340 réf. 940.

Description technique

Nombre d'interrupteurs marche/arrêt	1
Profondeur	60 mm
Puissance absorbée	18 W
Hauteur montage	82 mm
Série	Multifix
Série	Workstation
Flux lumineux	1260 lm

Prof. luminaire	30 mm
Température de couleur	4000 K
Technologie à LED	oui
Long. luminaire (2 de chaque)	300 mm
Hauteur	40 mm
Poids	3 kg
Longueur	780 mm
Profondeur de montage	92 mm
Antireflets et sans scintillement	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Type de produit	Plafonnier