

HOLEX®**Jeu de fraises rotatives 8 pièces, denture INOX – grossière, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 5****Données de commande**

N° commande	547115 5
GTIN	4062406117405
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

La géométrie novatrice des dents offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Livraison:

1 de chaque 547250 réf. A0616; A1020; C1020; F1020; L1020.

Ø queue: 6 mm

Description technique

Abréviation denture	INOX
Degré de finesse de la denture	grossier
Type d'outils	Carbure

Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8