

Garant**Unité d'éclairage à LED latérale, Puissance absorbée: 15W****Données de commande**

N° commande	928620 15
GTIN	4062406117504
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l'interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu'une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.

Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Unité d'éclairage à LED pour fixation latérale sur une structure de colonne de support. L'éclairage peut être pivoté progressivement de 180° afin d'atteindre un éclairage optimal. Chaque unité peut être enclenchée individuellement grâce à l'interrupteur marche/arrêt intégré.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, 928020, 928030, 928075 et 928076.

Coloris:

Boîtier argenté similaire RAL 9006.

Description technique

Hauteur montage	120 mm
Prof. luminaire	30 mm
Profondeur	60 mm
Longueur	455 mm

Rotation progressive	180 degré
Longueur luminaire	300 mm
Flux lumineux	630 lm
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt	1
Série	Multifix
Puissance absorbée	15 W
Technologie à LED	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Type de produit	Plafonnier