

Waldmann **Unité d'éclairage TAMETO, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928608 1000
GTIN	4013330060688
Classe d'article	93L

Description**Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l'interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu'une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.

Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Unité d'éclairage à LED avec boîtier en aluminium anodisé incolore et plastique noir. Diffuseur prismatique anti-éblouissement PMMA. L'unité d'éclairage dispose d'un variateur de lumière progressif et est protégée des salissures grâce à sa construction fermée. Raccordement via un système enfichable industriel pour un câblage en série aisé.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

Description technique

Variateur de lumière progressif	oui
Poids	3 kg
Puissance absorbée	26 W
Antireflets et sans scintillement	oui
Longueur luminaire	890 mm
Prof. luminaire	167 mm

Technologie à LED	oui
Longueur	920 mm
Profondeur	187 mm
Flux lumineux	2300 lm
Température de couleur	4000 K
Pour type	1000 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Indice de protection IP	IP 20
Interrupteur marche/arrêt	oui
Epaisseur du matériau	1 mm
Type de produit	Plafonnier