

Waldmann 

Lampe sur bras articulé PARA.MI, Type: 8



Données de commande

N° commande	928660 8
GTIN	2050002019027
Classe d'article	93L

Description

Exécution:

Technologie LED élaborée et sans entretien avec 108 diodes électroluminescentes. Avec commutateur sur la tête de la lampe et arrêt automatique réglable. Variateur de lumière progressif. Température de couleur blanc chaud d'env. 3000 K.

La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le client.

Livraison:

Avec pince. Plage de serrage 0 – 70 mm. Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche secteur.

Coloris:

Gris argenté

Description technique

Puissance	blanc chaud K
Ampoule	LED
Longueur câble de raccordement	3 m
Hauteur corps de lampe	11,5 mm

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de LED	108
Largeur corps de lampe	117 mm
Longueur corps de lampe	101 mm
Puissance absorbée	7 W
Eclairage à intensité variable	oui
Ampoule interchangeable	non
Tension nominale	250 V
Température de couleur	3000 K
Hauteur totale	1070 mm
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	C
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail