

Garant**Lampe à LED sur bras articulé, Type: 14****Données de commande**

N° commande	928650 14
GTIN	4062406193478
Classe d'article	9GH

Description**Exécution:**

Lampe économe en énergie et puissante intégrant une technologie à LED sans entretien offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Intensité variable jusqu'à 30% via commutateur sur la tête de lampe, avec fonction de mémoire.

Bras articulé de la lampe en aluminium anodisé. Tête de lampe en ABS. Bras articulé avec tête articulée 3D.

Rayon d'action du bras articulé 3D: 820 mm.

Température de couleur blanc neutre 5.000 K.

La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le client.

Livraison:

Avec pince (plage de serrage 0 – 70 mm). Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	16 W
Porte-à-faux bras de support	830 mm
Puissance	blanc neutre K
Largeur corps de lampe	80 mm

Fiche technique

Longueur corps de lampe	360 mm
Nombre de LED	24
Hauteur corps de lampe	22,5 mm
Ampoule interchangeable	non
Tension nominale	250 V
Température de couleur	5000 K
Hauteur totale	1070 mm
Type de fiche, entrée	C
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail