

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario mobile, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20×20G,
Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000/1**



Données de commande

N° commande	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

Livraison:

2 × piétements avec roues, caisson avec tiroir, plateau de rangement, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	20
--------------------------------	----

Fiche technique

Ø roulette directrice	125 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Nombre de tiroirs	1
Pare-chocs	non
Hauteur caisson de tiroirs	200 mm
Matériau roue	Polyuréthane
Matériau plan de travail	Bambou
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Série	vario
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Ø roulette fixe	125 mm
Hauteur	950 mm
Poignée	non
Bandage ne laissant pas de traces	oui
ComfortClose	non
Profondeur plan de travail	750 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Longueur plan de travail	1000 mm
Poids	63,3 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile caisson de tiroirs	125 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Escamotable	non
Surface utile de tiroir en G	20×20
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main

Fiche technique

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 700 mm	927140 700
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125