



Rail d'alimentation en tôle d'acier, Pour longueur plateau d'établi: 1000mm



Données de commande

N° commande	929670 1000
GTIN	4062406118709
Classe d'article	92W

Description

Exécution:

Précâblés avec 2 prises sécurité, version allemande, et un trou de fixation pour raccords d'air comprimé. Conception non modulaire, uniquement disponible dans ce modèle.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Pour fixation sur le plan de travail. Ne convient pas au montage entre des colonnes support. Montage de modules supplémentaires impossible. **Ce n'est PAS un système modulaire.**

Description technique

Profondeur	75 mm
Hauteur au-dessus du plan de travail	210 mm
Pour type	1000
Tension nominale	250 V
Nombre de prises de type F	2
Interrupteur marche/arrêt	non
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	F
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1 mm

Type de produit

Modules énergie