

Garant GRIDLINE

Module d'angle avec plan de travail Eluplan gris foncé, Longueur plan de travail: 1000mm**Données de commande**

N° commande	920103 1000
GTIN	4062406119591
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Poste de travail d'angle pour Workstation. Exécution simple avec équerres d'appui en tôle d'acier, pied d'appui réglable en hauteur, charge admissible **150 kg**. Possibilité de réglage en hauteur manuel.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Description technique

Réglage en hauteur progressif	non
Poids	32 kg
Série	Workstation
Largeur	1000 mm

Revêtement plan de travail	Eluplan (plastique), (linoléum)
A l'avant sur la profondeur du plan	800 mm
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Principe du réglage en hauteur	Équipement complet
Surface plan de travail	Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement résistant, non résistant à la lumière
Profondeur plan de travail	1000 mm
Épaisseur revêtement	2 mm
Profondeur	800 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	700 - 1000 mm
Couleur surface du plan de travail	gris foncé
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
Épaisseur plan de travail	40 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	150 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Épaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle