



## Scie-sabre sans fil, Type: M12CHZ2



### Données de commande

N° commande	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**Scie-sabre compacte sans fil Milwaukee** pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

- **Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.**
- **Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.**

Avec **puissant moteur sans charbons POWERSTATE™**.

#### Livraison:

Avec valise / mallette de transport, 2 batteries, chargeur rapide et lame de scie.

#### Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Description technique

Particularité	FIXTEC, LED
Tension de la batterie	12 V
Vibrations maximales suivant EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Capacité de la batterie	2 Ah
Cadence	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Longueur course	16 mm

Référence fabricant	M12CHZ-202X
Poids	1,5 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

## Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EHM	588600 922EHM
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122EF	588600 1122EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EF	588600 922EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122BF	588600 1122BF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922BF	588600 922BF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1155CHM	588600 1155CHM
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12