



## Meuleuse droite, Type: 722324



### Données de commande

N° commande	077261 722324
GTIN	4014586880594
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.**
- **Moteur puissant avec grande capacité de reprise.**
- **Idéale pour le travail de l'acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.**
- **Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.**

Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d'accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.

#### Livraison:

Avec pince de serrage  $\varnothing$  6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

#### Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un  $\varnothing$  de 12 mm.

### Description technique

Référence fabricant	GSZ4-280EL
Longueur câble	4 m
Puissance absorbée	350 W
Vibrations maximales suivant EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Poids	1,5 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Plage de vitesses de rotation	13000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites

## Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm	077268 6
---	----------