



Meuleuse droite, Type: 722317



Données de commande

N° commande	077261 722317
GTIN	4014586879437
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.**
- **Moteur puissant avec grande capacité de reprise.**
- **Idéale pour le travail de l'acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.**
- **Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.**

Puissante meuleuse droite maniable avec **collet court**. Convient également pour une utilisation semi-stationnaire.

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Référence fabricant	GSZ8-280PE
Longueur câble	4 m
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Poids	1,4 kg
Puissance absorbée	750 W

Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Plage de vitesses de rotation	8500 - 28000 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm	077268 6
---	----------