



Pince-étau PLUS avec mâchoire inférieure à réglage rapide, Longueur totale: 275mm



Données de commande

N° commande	708901 275
GTIN	3662424019852
Classe d'article	73R

Description

Exécution:

Utilisation sûre et simple. Ouverture rapide et sans effort grâce à la **gâchette de déblocage** située sur la poignée inférieure. Avec plage et profondeur de serrage élevées, réglage rapide 5 niveaux et réglage fin supplémentaire. Mâchoire inférieure fortement contrecoudée pour le serrage de profilés en U et angulaires, tubes, etc. Mâchoires de prise crantées et corps de pince particulièrement robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour le maintien sûr de profilés, matériaux plats et tubes. Pression de serrage réglable jusqu'à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise au chrome-molybdène. Acier au chrome-vanadium; forgées.

Description technique

Longueur mors	80 mm
Serrage matériaux angulaires	70 mm
Serrage matériaux ronds	135 mm
Longueur totale	275 mm
Type de produit	Pince-étau

