

HOLEX**Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse, taille 1,
Longueur sans queue: 250mm****Données de commande**

N° commande	517419 250
GTIN	4062406122300
Classe d'article	52A

Description**Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une **pochette enroulable robuste en nylon**.

Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.

Taille 1 = demi-douce.

Avec manches bimatières ergonomiques en plastique.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

Livraison:

Jeu de **5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde)**.

Description technique

Longueur sans queue	250 mm
Attribut des noms de produit	taille 1
Taille	1

Norme	DIN 7261
Nombre de limes individuelles	5
Type de produit	Limes d'atelier

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		