

Garant GRIDLINE

**Plateau coulissant 200 kg, 36×24G, Hauteur montage: 75mm****Données de commande**

N° commande	931366 75
GTIN	4062406123017
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations pour parois crantées

**Livraison:**

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

**Description technique**

Profondeur utile en G	24
Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	900 mm
Largeur utile en G	36
Surface utile de tiroir en G	36×24
Poids	17,5 kg
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Hauteur montage	75 mm

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Plateau coulissant