

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier à droite, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette: 63/16HPmm



Données de commande

N° commande	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Ø pré-perçage min. D ₁ min	80 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Ø queue	63 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Pièce de rechange	S07
Distance axe-pointe f	45 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui

Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis