

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier neutre, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette – Cote A:
6311-100HPmm****Données de commande**

N° commande	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de col cote A	100 mm
Pièce de rechange	S05
Ø queue	63 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	neutre
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis

