

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 63/16HPmm



Données de commande

N° commande	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Ø pré-perçage min. D ₁ min	80 mm
Distance axe-pointe f	45 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Pièce de rechange	S07
Ø queue	63 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Type de produit

Porte-outils à vis