

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier neutre, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 6316-130HPmm



Données de commande

N° commande	320080 6316-130HP
GTIN	2050002004771
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Description technique

Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Pièce de rechange	S07
Ø queue	63 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Support	HSK-T
Type d'utilisation	neutre
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK
Type de produit	Porte-outils à vis

