

Garant GRIDLINE

Bâti informatique 16G, Hauteur: 500mm**Données de commande**

N° commande	927335 500
GTIN	4062406124564
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste avec moteur de ventilateur et bloc d'alimentation fixe à 2 prises avec interrupteur marche/arrêt et micro-fusible. Câble de raccordement tripolaire (3 m) avec connecteur industriel. Apport d'air assuré par un ventilateur dans le boîtier. Fermeture par serrure à cylindre.

Utilisation:

Pour un rangement optimal de l'ordinateur sur le poste de travail. Protège contre la saleté et les dommages. Empêche tout accès non autorisé.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

L'alimentation en électricité du caisson doit être effectuée par un électricien qualifié.

Description technique

Profondeur utile	600 mm
Nombre de ventilateurs	1
Poids	19,7 kg

Avec bloc multiprise	oui
Caisson par rapport au bâti (partie supérieure ouverte)	oui
Profondeur	650 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Longueur câble de raccordement	3 m
Largeur	400 mm
Hauteur utile	425 mm
Hauteur	500 mm
Largeur utile	350 mm
Nombre de blocs multiprises	1
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt	1
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Nombre de prises de type F	2
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Compartiments ordinateur

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
---------------------------------	-------------