

**Garant****Lame de scie ruban 34×4640, Dents / pouce: 2/3H****Données de commande**

N° commande	173857 2/3H
GTIN	4062406125134
Classe d'article	11S

**Description****Exécution:**

**GARANT** – Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec denture M42 résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

**Utilisation:**

**Denture variable 0°** – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

**Denture variable 10°** – **Universelle** pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

**Denture normale 0°** – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

**Denture normale 10°** – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

**Remarque(s):**

**Insertion d'une nouvelle lame** : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

**Description technique**

Largeur	34 mm
Epaisseur	1,1 mm
Longueur	4640 mm
Denture	combi
Angle de coupe	10 degré
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban