

**Garant****Lame de scie ruban 27×3150, Dents / pouce: 8/12****Données de commande**

N° commande	173687 8/12
GTIN	4062406125165
Classe d'article	11S

**Description****Exécution:**

**GARANT – Lame de scie ruban bimétal hautes performances** avec **denture M42** résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

**Utilisation:**

**Denture variable 0°** – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

**Denture variable 10° – Universelle** pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

**Denture normale 0°** – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

**Denture normale 10°** – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

**Remarque(s):**

**Insertion d'une nouvelle lame :** consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

**Description technique**

Largeur	27 mm
Longueur	3150 mm
Epaisseur	0,9 mm
Denture	combi
Angle de coupe	0 degré
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban