

**Meule boisseau diamant STARTEC XP-P D×T×H (mm), 100×35×20, Type: D64****Données de commande**

N° commande	597954 D64
GTIN	9003172004617
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meules boisseaux hautes performances avec revêtement au diamant et liant métallique, présentant une résistance accrue et une capacité de liaison optimisée du grain diamant. La réduction des efforts de coupe obtenue grâce à la combinaison optimale grain/liant permet d'atteindre une **capacité d'abrasion** et des **vitesse d'avance maximales**. La stabilité des arêtes maximale améliore la **précision de profil**, même en cas d'avances élevées, et **prolonge les intervalles de dressage** pour des états de surface de qualité constante. **Spécification: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Utilisation:

Rectification hautes performances (rectification d'arêtes) d'outils de coupe rotatifs en carbure monobloc. Pour la rectification avec arrosage à l'huile (recommandé) ou une émulsion/de l'eau.

Description technique

Grain	D64
Abréviation de l'abrasif	D
Spécification	D64BXP-P STARTEC XP-P

Abrasifs	Diamant
Forme	11V9
Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	35 mm
Attribut des noms de produit	100×35×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	3 mm
Revêtement abrasif hauteur X	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		