



Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, pouces, Ouverture: 7/16pouce



Données de commande

N° commande	614890 7/16
GTIN	4013288167378
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Longueur de clé L: 165 mm

Largeur mâchoires b: 25 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 6,3 mm

Hauteur de bague h₂: 7,5 mm

Ø bague D: 22 mm

Description technique

Ø bague D	22 mm
Hauteur de bague h ₂	7,5 mm
Longueur de clé L	165 mm
Ouverture	7/16 pouce
Largeur mâchoires b	25 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	6,3 mm
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Référence fabricant	6000 Joker Imperial

Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	80
Angle d'ajustement	4,5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés